



Product data sheet

Art nr.: B1116P Stalen steekwagen

Transportmiddelen



Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw, RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van polyurethaan lekbestendig op kunststof velg, naaf met rollager.. Ongemonteerde aanlevering.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	250
Schepbreedte (mm)	480
Schepdiepte (mm)	300
Totale breedte (mm)	590
Totale diepte (mm)	656
Totale hoogte (mm)	1150
Wielen	Polyurethaan volmateriaal
Wielmaat (mm)	260 x 85
Gewicht (kg)	15,7
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976131122