

Termékinformációk

44 31 J02

Seeger-gyűrű fogó

Furatokban lévő belső gyűrűkhöz
45°-os szögű

- Erőteljes forma, kovácsolva
- Lecsúszásgátló, alaktartó csúcsok
- A DIN 5256 C és DIN 5256 D alapján, de 45°-os szögben
- Fogótest és csúcsok: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



∠45°

| Általános | |
|-----------|----------------------|
| Cikkszám | 44 31 J02 |
| EAN | 4003773066941 |
| Fogó | feketére foszfátzott |
| Fej | polírozva |
| Fogantyúk | műanyaggal bevonva |
| Súly | 90 g |
| Méret | 140 x 48 x 11 mm |
| | |
| | |

| Műszaki jellemzők | |
|----------------------------|-------------|
| Kapacitás Ø furatátmérőhöz | Ø 8 – 13 mm |
| Csúcsok (átmérő) | Ø 0,9 mm |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk