

Termékinformációk

86 05 180

Fogókulcs

Fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban



- Kompletts csavarkulcs készletet pótol
- Nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez
- Kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására
- Elmarad az érzékeny szerelvények éleinek rongálódásaa a játégmentes, teljes felületen érintkező felfekvés következtében
- Gyors beállítás gombnyomásra, közvetlenül a munkadarabon
- Elmarad a markoló pofák véletlen elállítódása és a csukló megcsúszása
- összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása – a megadott kapacitáshoz, párhuzamosan vezetett pofák segítségével
- A markoló pofák közötti racsnis működésű mozgatás révén a csavaros kapcsolatok meghúzása és lazítása igen gyors
- Nagy rögzítő erő a kézi erő 10-szeres növelésével
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



Általános

| | |
|-----------|----------------------------|
| Cikkszám | 86 05 180 |
| EAN | 4003773047162 |
| Fogó | krómozott |
| Fej | krómozott |
| Fogantyúk | többkomponensű burkolattal |
| Súly | 260 g |
| Méret | 180 x 55 x 20 mm |
| | |
| | |

Műszaki jellemzők

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Pofa vastagsága (illesztés) (B2) | 8,0 mm |
| Joint Thickness (B3) | 12,0 mm |
| Tip Thickness (B1) | 5,0 mm |
| beállító helyzet | 15 |
| Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás | Ø 1 1/2 Coll |
| Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás | 40 mm |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

