

Kunststof etagewagen

draagvermogen 150 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 610 x 460 mm, etage(s) van polyethyleen, onderstel in grijs

Artikelnummer: 138955



Kunststof etagewagen

Kunststof etagewagen


- draagvermogen 150 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 610 x 460 mm
- hoogte x lengte x breedte 865 x 680 x 460 mm
- etage(s) van polyethyleen
- met 3 legborden
- onderstel in grijs
- constructie van polyethyleen
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 100 mm
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details





transporttoestel	transportwagen	lengte	680 mm
type wagen	etagewagen	breedte	460 mm
draagvermogen	150 kg	materiaal	polyethyleen

lengte laadvlak	610 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
breedte laadvlak	460 mm	wiel-Ø	100 mm
etages aantal	3 stuks	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
materiaal etage(s)	polyethyleen	kleur	grijs
wagen uitrusting	3 legborden	levering	gedemonteerd
hoogte	865 mm	gewicht	12,5 kg

Gerelateerde Producten

138963		laden voor etagewagen, hoogte x lengte x breedte 130 x 370 x 480 mm, van staal in zwart
--------	---	---

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm