

loopkat

trekbelasting 3000 kg, flensbreedte 200 - 305 mm

Artikelnummer: 149173



Duwloopkat

Draagvermogen 3000 kg

loopkat

- trekbelasting 3000 kg
- flensbreedte 200 - 305 mm
- bouwhoogte 263 mm
- diepte 332 mm
- min. 1,3 m draaicirkel
- van staal in rood
- loopwielen in zwart
- optimale loopeigenschappen door kogelgelagerde, ingekapselde loopwielen
- afstand tussen inhangning en drager 88 mm, breedte van de haakophanging 46 mm
- gewicht 34 kg

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	breedte haakophanging	46 mm
hijswerktuigtype	loopkat	afstand inhangning/drager	88 mm
trekbelasting	3000 kg	min. draaicirkel	1,3 m
flensbreedte	200-305 mm	kleur	rood
materiaal	staal	kleur loopwiel	zwart
bouwhoogte	263 mm	loopwielen loopeigenschap	optimale loopeigenschappen door kogelgelagerde, ingekapselde loopwielen
diepte	332 mm	gewicht	34 kg

Dit past ook bij ...

149457



persluchtkettinglier, draagvermogen 250 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging