

## breedvakstelling

aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1410 x 600 mm, vaklast 400 kg, 3 niveaus met segmentbodem, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 149926



## Breedvakstelling

### Aanbouwveld

breedvakstelling

- aanbouwveld
- kliksysteem
- geschikt voor grote goederen
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1410 x 600 mm
- veldlast 1200 kg
- vaklast 400 kg
- 3 niveaus met segmentbodem
- Per 50 mm verstelbaar
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- staander met voetplaat (vast Schroefbaar)
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie



aanbod

- Leveringstoestand gedemonteerd


## Technische details

|                                   |                  |                               |   |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|
| meubeltype                        | stelling         | legbord-/niveautype           | segmentbodem  |
| stellingtype                      | breedvakstelling | in hoogte verstelbaar legbord | 50 mm   |
| stellingsysteem                   | kliksysteem      | oppervlak legbord             | verzinkt  |
| stellingveld                      | aanbouwveld      | oppervlak standaard           | verzinkt  |
| geschikt voor (product/materiaal) | grote goederen   | oppervlak traversen           | kunststof coating   |
| materiaal                         | staal            | stelling uitrusting           | legborden   |
| hoogte                            | 2000 mm          | onderbouw                     | voetplaat (vast Schroefbaar)                              |
| breedte                           | 1410 mm          | kleur traversen               | gentiaanblauw // RAL5010                                  |
| diepte                            | 600 mm           | kleur uitvoering              | verzinkt  |
| vaklast                           | 400 kg           | inhoud levering               | aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod |
| veldlast                          | 1200 kg          | levering                      | gedemonteerd  |
| legborden / schappen aantal       | 3 stuks          | gewicht                       | 56,07 kg  |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 701719 |  | onderlegplaat, voor breedvakstelling, hoogte 1 mm |
| 701741 |  | ankerbout voor breedvakstelling, diameter 10 mm   |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm  |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken   |
| 231461 |  | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit  |