

Cemo bac de rétention PE

pour bidons, volume de rétention 40 l, hauteur x largeur x profondeur 80 x 620 x 1300 mm, Équipé de avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 206102

Cemo Bac de rétention

pour bidons

bac de rétention PE

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour bidons
- volume de rétention 40 l
- hauteur x largeur x profondeur 80 x 620 x 1300 mm
- en polyéthylène
- Équipé de avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	profondeur	1300 mm
type de bac de rétention	bac de rétention PE	matériau	polyéthylène
lieu de stockage	à l'abri	équipement bac de rétention	caillebotis

volume de rétention	40 l	matériau de caillebotis	acier
capacité	bidons	surface de caillebotis	galvanisé
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	possibilité de passage au-dessous	non
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	gerbable	non
hauteur	80 mm	roulant	non
largeur	620 mm	Poids	13 kg

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525756		symbole de danger, substances caustiques, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm