

## ZARGES

### veiligheidsladder

#### R13step B

trap beide zijden, 2 x 4 treden met R13-laag (incl. bordes), balklengte 1,15 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 219737



## ZARGES Veiligheidsladder R13step B

### speciaal voor olieachtige of natte toepassingsgebieden

veiligheidsladder





- trap beide zijden
- 2 x 4 treden met R13-laag (incl. bordes)
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,15 m
- trede-boomverbinding afgekant
- vervangbare laddervoeten aan het balkeinde
- Van aluminium, boom geëloxeerd
- opgesteld hoogte x breedte 1060 x 470 mm
- gewicht 7,2 kg
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 131 professioneel
- 10 jaar garantie



## Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
laddertype	veiligheidsladder	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	nee
gebruik	beide zijden	spreidbeveiliging	ja
lengte paal	1,15 m	opbergbak	nee
werkhoogte	2,55 m	oppervlak steel	geëloxeerd
treden aantal	2 x 4	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	treden met R13-laag	onderbouw	vervangbare laddervoeten
diepte trede	80 mm	norm	DIN EN 131 professioneel
hoogte	1060 mm	garantie	10 jaar
breedte	470 mm	gewicht	7,2 kg
in-/uitklapbaar	ja		

## Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
523835		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart