

veiligheidsrolcontainer

draagvermogen 800 kg, hoogte x lengte x breedte 1820 x 1350 x 950 mm, nuttige hoogte 1620 mm, opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur, dak, frame van staal galvanisch blauw verzinkt, platform van draadgaas, Met elastiek-banden op aluminium-velg



Artikelnummer: 219891



veiligheidsrolcontainer

veiligheidsrolcontainer

- draagvermogen 800 kg
- hoogte x lengte x breedte 1820 x 1350 x 950 mm
- nuttige hoogte 1620 mm
- maten afgestemd op europallet
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur, dak
- afsluitbaar met hangslot
- frame van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van draadgaas
- 4 zwenkwielen
- 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- Met elastiek-banden op aluminium-velg
- levering zonder slot

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal onderstel	staal
type wagen	veiligheidsrolcontainer	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
constructies	3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur, dak	wiel-ø	125 mm
draagvermogen	800 kg	banden	elastiek
hoogte	1820 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
lengte	1350 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
breedte	950 mm	materiaal velg	aluminium
nuttige hoogte	1620 mm	sluitsysteem	hangslot
nestbaar	nee	euronorm	ja
platform	doorbroken	plafond	ja
materiaal platform	draadgaas	inhoud levering	zonder slot
oppervlak platform	galvanisch verzinkt	gewicht	94,2 kg

Gerelateerde Producten

219892



draadgaasbodem, Voor bak breedte x diepte 950 x 1350 mm, draagvermogen 200 kg, het legbord wordt ingehangen, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt