

META kabelhaspelstelling MULTIPAL

MULTIPAL, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2700 x 985 x 1100 mm, 2 niveaus met kabelhaspelsteun, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 226905



Das Lagersystem



META Kabeltrommelplank MULTIPAL

Aanbouwveld

kabelhaspelstelling





- aanbouwveld
- schroefstelsel
- hoogte x breedte x diepte 2700 x 985 x 1100 mm
- veldlast 4000 kg
- vakbreedte 900 mm




- 2 niveaus met kabelhaspelsteun
- niveaus met rails aan de bomen voor het invoerden van de haspelhouder
- Zeer stabiel dankzij diagonaal- en horizontaalschoren
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie

Technische details





| | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| meubeltype | stelling | legbord-/niveautype | kabelhaspelsteun |
| stellingtype | kabelhaspelstelling | oppervlak legbord | kunststof coating |
| stellingsysteem | schroefsysteem | oppervlak standaard | kunststof coating |
| stellingveld | aanbouwweld | stabiliteit/versteving/schoren | diagonaalschoren // horizontaalschoren |
| materiaal | staal | kleur bodem | roodoranje // RAL2001 |
| hoogte | 2700 mm | kleur standaard | gentiaanblauw // RAL5010 |
| breedte | 985 mm | kleur uitvoering | RAL5010 gentiaanblauw/RAL2001 roodoranje |
| diepte | 1100 mm | inhoud levering | zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker |
| veldlast | 4000 kg | levering | gedemonteerd |
| legborden / schappen aantal | 2 stuks | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| vakbreedte | 900 mm | garantie | 5 jaar |
| legborden / niveaus uitrusting | bomen met rails | gewicht | 95,867 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 183764 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 900 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 226848 |  | kabelhaspelsteun voor kabelhaspelstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 1000 kg, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje |
| 226849 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen en kunststof wielen |
| 226853 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen en kunststof wielen |

| | | |
|--------|---|---|
| 226979 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 900 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 226982 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen |
| 226985 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 227961 |  | aanrijdbescherming voor stelling, element: enkele plank, hoogte x lengte 400 x 1100 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel/zwart |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |