

Bauer

Waterdichte kiepwagen

KW-ET 600

hoogte x lengte x breedte 1220 x 1395 x 1070 mm, inhoud 0,6 m³, draagvermogen 300 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL6011 resedagroen, onderbouw wielen en vorkslaffen



Artikelnummer: 231522

Bauer waterdichte kipper KW-ET 600

snel te legen door afgeschuinde stortwand

Waterdichte kiepwagen

- Voor gelijkvloers legen en met vorkheftruck
- hoogte x lengte x breedte 1220 x 1395 x 1070 mm
- hoogte stortkant 830 mm
- inhoud 0,6 m³
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 139 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorkslaffen 465 mm
- wiel Ø 250 mm
- automatische vergrendeling van de geveerde kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- Zijplaten massief plaatstaal
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL6011 resedagroen
- onderbouw wielen en vorkslaffen
- 2 wielen en 2 zwenkwielen + duwbeugel
- met Massief rubber-banden
- 1 zwenkwiel met rem

Technische details

baktype	Kiepbak	onderrijdbaar	ja
inhoud	0,6 m ³	onderbouw	wielen en vorkslaffen
hoogte	1220 mm	hoogte vorkslaffen	55 mm
lengte	1395 mm	breedte vorkslaffen	170 mm
breedte	1070 mm	afstand vorkkokers	465 mm
draagvermogen	300 kg	greep	duwbeugel
hoogte stortkant	830 mm	oppervlak	gelakt
materiaal	staal	kleur	resedagroen // RAL6011
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	wielen aantal/soort	2 wielen en 2 zwenkwielen
wand uitvoering	massief plaatstaal	banden	Massief rubber
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	wiel-ø	250 mm
kantelbeveiliging	Geveerde kantelbeveiliging	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
gelijkvloerse leging	ja	gewicht	139 kg

Gerelateerde Producten

500415



tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepwagens 0,6 m³, met corrosiebeschermende zinklaag