

## a.m.p.e.r.e. glissière de protection anticollision

### Rack Mammut® Swing Gate

élément : portail terrain, suivant à droite, hauteur x largeur 1 100 x 1 000 mm, en polyoléfine, coloris jaune, fixation à la plaque de fond par ancrages au sol



Numéro d'article: 254298



glissière de protection anticollision

- élément : portail terrain, suivant à droite
- hauteur x largeur 1 100 x 1 000 mm
- diamètre du tube 140 mm
- l'ouverture vers l'intérieur oblige l'utilisateur à regarder autour de lui
- en polyoléfine, coloris jaune
- fixation à la plaque de fond par ancrages au sol
- livré matériel de montage inclus



## Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	forme de tube	tube rond
équipement de sécurité	protection anti-collision	type de fixation	plaque de fond
type de protection anti-collisio	glissière de protection anticollision	fonction protection anticollisio	l'ouverture vers l'intérieur oblige l'utilisateur à regarder autour de lui
élément	portail terrain	matériau	polyoléfine

hauteur	1100 mm	couleur de la protection anti-co	jaune
largeur	1000 mm	volume de livraison	matériel de montage inclus
diamètre de tube	140 mm	Poids	67 kg
côté montage	à droite		

## Cela s'adapte aussi ...

221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221380		gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 8
224768		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 1000 mm, manche bois, pour poussières fines
227876		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 45, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
235589		tapis de travail, tapis, hauteur x longueur x largeur 12,7 x 1520 x 910 mm, En caoutchouc avec surface perforée coloris noir, antidérapant
235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts
242154		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 180 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 93 x 80 mm