

C+P

wasgoedverdeelkast

Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1850 x 600 x 500 mm, vak breedte 300 mm, Afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot, onderbouw staand op vloer met stelschroeven, romp met moffellak in RAL7016 antracietgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 271285

Classic+



wasgoedverdeelkast

- hoogte x breedte x diepte 1850 x 600 x 500 mm
- vak breedte 300 mm
- deuraanslag beide zijden
- deuropeningshoek 110 °
- links uitgerust met 5 vakken, rechts met 1 hoedenplank en kledingstang met 3 haken
- dubbele openslaande deur met ventilatiesleuven en etikettenlijsten
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-

structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten

- Afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- onderbouw staand op vloer met stelschroeven
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7016 antracietgrijs
- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| meubeltype | kast | kast rechts uitrusting | 1 hoedenplank en kledingstang met 3 haken |
| type kast | garderobe-/vakkenkast | legborden / schappen aantal | 5 stuks |
| vakken | 2 stuks | legbord-/niveautype | legbord |
| hoogte | 1850 mm | kledingstang | ja |
| breedte | 600 mm | kledinghaak aantal | 3 stuks |
| diepte | 500 mm | type deur | dubbele openslaande deur met ventilatiesleuven en etikettenlijsten |
| breedte vak | 300 mm | deuraanslag | beide zijden |
| scheidingswand | ja | deur uitvoering | inliggend, binnenliggende penscharnieren |
| onderbouw | staand op vloer | openingshoek deur | 110 ° |
| afsluitbaar | ja | stabiliteit / versterking / vers | vouwen, steunen |
| sluitsysteem | draaigrendel | opstelling | wand |
| materiaal | staal | garantie | 10 jaar |
| materiaal verwerking | gelast | ventilatie | behuizing en front |
| kleur romp | antracietgrijs // RAL7016 | voor beugelsterkte | 6-8 mm |
| kleur voorkant | lichtgrijs // RAL7035 | deurdemping | ja |
| oppervlak romp | gemoffeld | norm | niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend |
| oppervlak front | gemoffeld | gewicht | 38,5 kg |
| kast links uitrusting | 5 vakken | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 257444 |  | sokkel, hoogte x breedte x diepte 100 x 600 x 500 mm, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 257466 |  | sokkel, hoogte x breedte x diepte 100 x 600 x 500 mm, van kunststof in RAL7021 zwartgrijs, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 271444 |  | visitekaarhouder, hoogte x breedte 26 x 76 mm, achterzijde zelfklevend, van kunststof in zwart |
| 271455 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 600 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs |
| 271456 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 600 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7016 antracietgrijs |
| 271457 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 600 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL9016 verkeerswit |

| | | |
|--------|---|--|
| 272037 |  | openslaande deur met perforaties, voor garderobekast of lockersysteem, van staal |
| 272039 |  | gladde openslaande deur, zonder ventilatieopeningen, voor garderobekast of lockersysteem, van staal, meerprijs per deur! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 272042 |  | nivelleervoeten voor staande locker |
| 272050 |  | begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal |
| 272051 |  | spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas |
| 272052 |  | kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart |
| 272053 |  | Scheidingswand, Voor legbord, hoogte x breedte 1210 x 300 mm, van kunststof in translucet |
| 272054 |  | etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof |
| 272065 |  | nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS |