

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

Tweelingwiel, draagvermogen 2000 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 250 x 50 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 25 mm, wielrem, velg van gietijzer, bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 140 mm



Artikelnummer: 502913

BS-ROLLEN Dubbele zwaarlastwielen

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem, Tweelingwiel




- draagvermogen 2000 kg
- banden polyurethaan
- diameter x breedte 250 x 50 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 25 mm
- wielrem
- velg van gietijzer
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 140 mm
- schroefgatafstand 140x105 mm, schroefgat-Ø 14 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 80 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	wielrem
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	314 mm
wiel uitvoering	Tweelingwiel	naaf lengte	60 mm

draagvermogen	2000 kg	naafboorgat	25 mm
banden	polyurethaan	wielbreedte	50 mm
wiel-ø	250 mm	uitlading	80 mm
materiaal velg	gietijzer	lengte plaat	175 mm
wiellager	kogellager	breedte plaat	140 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	afstand schroefgat	140x105 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	14 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	23,135 kg
zwenklager	kogellager		

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken