

Bauer Waterdichte kiepwagen

hoogte x lengte x breedte 990 x 1115 x 820 mm, inhoud 0,25 m³, draagvermogen 300 kg, Robuuste constructie van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag, onderbouw wielen en vorkloffen



Artikelnummer: 518188

Bauer Kiepwagenwaterdichte kipper met vorkloffen

Waterdichte kiepwagen


- voor allerlei stortgoed en ook vloeistoffen
- Voor gelijkvloers legen en met vorkheftruck
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1115 x 820 mm
- hoogte stortkant 680 mm
- inhoud 0,25 m³
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 81 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorkloffen 465 mm
- wiel Ø 250 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- automatische vergrendeling van de geveerde kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- Hoge stabiliteit dankzij ijzeren versteviging
- Robuuste constructie van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag
- onderbouw wielen en vorkloffen
- 1 zwenk- en 2 bokwielen + duwbeugel

- met Massief rubber-banden
- 1 zwenkwiel met rem

Technische details

baktype	Kiepbak	hoogte vorkslaffen	55 mm
geschikt voor (product/materiaal)	Allerlei stortgoed, vloeistoffen	breedte vorkslaffen	170 mm
inhoud	0,25 m ³	afstand vorkkokers	465 mm
hoogte	990 mm	kraan	nee
lengte	1115 mm	stapelbaar	nee
breedte	820 mm	nestbaar	nee
draagvermogen	300 kg	greep	duwbeugel
hoogte stortkant	680 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaal	plaatstaal	oppervlak	verzinkt
materiaal verwerking	gelast	kleur uitvoering	verzinkt
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
stabiliteit/versteviging/schoren	ijzeren versteviging	type deksel	klapdeksel
kantelfunctie	handmatig	wielen aantal/soort	1 zwenk- en 2 bokwielen
kantelbeveiliging	Geveerde kantelbeveiliging	banden	Massief rubber
gelijkvloerse leging	ja	wiel-ø	250 mm
onderrijdbaar	nee	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
onderbouw	wielen en vorkslaffen	gewicht	81 kg

Gerelateerde Producten

500412		tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepwagens 0,25 m ³ , met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	--

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs