

## TROAX

### double porte battante pour grille de protection de machine

hauteur x largeur 1400 - 2200 x 2000 mm, grille 100 x 20 x 3, verrouillable avec serrure à cylindre, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière

Numéro d'article: 523764



### TROAX Porte à double battant pour protection grillagée de machines



double porte battante pour grille de protection de machine




- hauteur x largeur 1400 - 2200 x 2000 mm
- grille 100 x 20 x 3
- montage et démontage simples grâce au système de fixation SMART-FIX
- verrouillable avec serrure à cylindre
- cadre en tube carré
- en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière

## Détails techniques

|                                |                                 |                             |   |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
| sécurisation de la circulation | équipement de sécurité          | épaisseur du fil            | 3 mm  |
| équipement de sécurité         | grille de protection de machine | fonction cloison démontable | montage et démontage simples grâce au système |

|                     |                       |   |
|---------------------|-----------------------|---|
|                     |                       | de fixation SMART-FIX                   |
| élément de grillage | double porte battante | système de fermeture serrure à cylindre |
| type de porte       | double porte battante | profilé tube carré                      |
| largeur             | 2000 mm               | matériau acier                          |
| hauteur             | 1400-2200 mm          | surface laqué                           |
| hauteur de maille   | 100 mm                | couleur gris poussière // RAL7037       |
| largeur de maille   | 20 mm                 | Poids 39,5 kg                           |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 144768 |  | chariot roulant à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 10 pièces de porte-outils et 12 bacs à bec incl., avec tablette en acier avec tapis en caoutchouc antidérapant |
| 208490 |  | table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables                               |
| 210871 |  | table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang   |