

haspel

behuizing gesloten, slanglengte 20 m, voor water, DN 12

Artikelnummer: 525982



Slanghaspel

Voor water

haspel

- van kunststof in groen
- behuizing gesloten
- slanglengte 20 m
- voor water
- DN 12
- aansluiting 1/2"
- slanghaspel met handmatig verstelbare multifunctionele sproeier
- ter bevestiging aan de muur of het plafond
- met slang van PVC
- temperatuurbestendig tot 60°C
- levering inclusief bevestigingsmateriaal

Technische details

uitrusting werkplaats	haspel	materiaal	kunststof
type behuizing	gesloten	kleur	groen
slanglengte	20 m	incl. slang/kabel	ja
binnendiameter	DN 12	materiaal slang	PVC
aansluiting	1/2"	hittebestendig	tot 60°C
medium	water	inhoud levering	inclusief

		bevestigingsmateriaal
opstelling	wand/plafond	gewicht 7,85 kg

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
501757		set kettingstaanders, set bestaande uit: 6 kettingstaanders, 10 m ketting, 10 verbindingsschakels, 10 inhanghaken, paal diameter 40 mm, lengte 10 m, paal van kunststof in rood/wit, in rood/wit
505160		presentatiehoes, DIN A4 in staand formaat, frame van staaldraad met kunststof ommanteling in rood, frame met metalen oog
591199		perfolaat, blad hoogte x breedte 450 x 1000 mm