

duwloopkat

trekbelasting 5000 kg, flensbreedte
114 - 203 mm

Artikelnummer: 907962



Duwloopkat

Draagvermogen 5000 kg

duwloopkat

- trekbelasting 5000 kg
- flensbreedte 114 - 203 mm
- breedte x diepte 355 x 377 mm
- min. 1,3 m draaicirkel
- van staal gelakt in RAL5010 gentiaanblauw
- loopwielen van gegoten staal in zwart
- rustige en veilige loop door permanent gesmeerd kwaliteitskogellager in de loopwielen
- loopwiel diameter binnen/buiten 110 / 127 mm
- met 4 veiligheidslussen op de zijplaten als wielbreuksteun, loopvlakreiniger en valbeveiliging
- gewicht 35 kg

Technische details


hijswerktuig	hijswerktuig	diameter loopwiel buiten	127 mm
hijswerktuigtype	duwloopkat	min. draaicirkel	1,3 m
trekbelasting	5000 kg	oppervlak	gelakt
bediening heffing	handmatig	materiaal loopwiel	gegoten staal
flensbreedte	114-203 mm	kleur loopwiel	zwart
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010

breedte	355 mm	maat f	196 mm
diepte	377 mm	maat g	3 mm
diameter loopwiel binnen	110 mm	gewicht	35 kg

Gerelateerde Producten

908149	.	Grotere flensbreedte voor loopkat, draagvermogen 5000 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--

Dit past ook bij ...

149457		persluchtkettinglier, draagvermogen 250 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging
--------	---	--