

## RAPIDLIFT

### RVS pallethefwagen

#### Rapid Niro

draagvermogen 2000 kg, vork  
lengte x breedte 1150 x 160 mm,  
zwenkwielen met polyurethaan-  
banden, breedte x Ø 50 x 200 mm,  
vorkrollen enkel met polyurethaan-  
banden, breedte x Ø 100 x 85 mm

Artikelnummer: 950983



**RAPID**  
LIFT

## RAPIDLIFT Palletheftruck Rapid Niro

### van roestvrij staal

RVS pallethefwagen

- draagvermogen 2000 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 160 mm
- draagbreedte 540 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm
- vorkrollen enkel met polyurethaan-banden, breedte x Ø 100 x 85 mm
- hefhoogte 205 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- torsiestijve RVSconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in grijs
- stuuruitslag 210 °
- lengte 1505 mm
- gewicht 69 kg

## Technische details

hijswerktuig	hefwagen	diameter vorkwiel	85 mm
hefwagentype	pallethefwagen	breedte vorkwiel	100 mm
draagvermogen	2000 kg	diameter zwenkwielen	200 mm
lengte vork	1150 mm	breedte zwenkwielen	50 mm

vorkbreedte	160 mm	lengte	1505 mm
draagbreedte	540 mm	stuuruitslag	210 °
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	snelheffing	nee
bediening wielonderstel	handmatig	dissel	functies heffen-rijden-neerlaten
hefhoogte (min.)	85 mm	materiaal	RVS
hefhoogte (max.)	205 mm	kleur dissel	grijs
materiaal zwenkwiel	polyurethaan	oppervlak zuiger	hardverchromd en geslepen
materiaal vorkwielen	polyurethaan	gewicht	69 kg
vorkrol	enkel		

## Gerelateerde Producten

149500



stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen

## Dit past ook bij ...

148638



wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet

149500



stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen

217180



golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten

217213



EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken

221284



werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat

221309



waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat

221381



beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9

227875



lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood

407817



opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

626475



Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten