

aanbouwtafel

voor montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 1250 x 750 mm, draagvermogen 1500 kg, blad van spaanplaat met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal in RAL7035 lichtgrijs, U-profiel



3 YEARS WARRANTY



Artikelnummer: 969733



Werktafel

Aanbouwelement

aanbouwtafel

- voor montagetafel
- hoogte x breedte x diepte 836 x 1250 x 750 mm
- draagvermogen 1500 kg
- blad van spaanplaat met resopalcoating in decor lichtgrijs
- dikte 26 mm
- 4-voetonderstel van staal in RAL7035 lichtgrijs
- U-profiel
- 3 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	oppervlak plaat	resopalcoating
type tafel	accessoire	kleur plaat	lichtgrijs
in hoogte verstelbaar	nee	materiaal onderstel	staal
hoogte	836 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1250 mm	hoogteverstelling door	klenschroeven
diepte	750 mm	draagvermogen	1500 kg

voor tafeltype	montagetafel	elektrisch geleidend	nee
dikte plaat	26 mm	uitvoering	met zwaar frame
buisvorm	U-profiel	garantie	3 jaar
vorm onderstel	4-voetonderstel	gewicht	25 kg
materiaal plaat	spaanplaat		

Gerelateerde Producten

504791		legbord voor montagetafel, breedte x diepte 1250 x 300 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
504810		schuin legbord voor montagetafel, breedte x diepte 1250 x 300 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
504815		geperforeerde plaat voor montagetafel, hoogte x lengte 400 x 1250 mm, in RAL7035 lichtgrijs
521682		legbord voor montagetafel, breedte x diepte 1250 x 300 mm
521686		staander voor opbouwconstructies, hoogte 850 mm, van staal
521688		staander voor opbouwconstructies, hoogte 1300 mm, van staal
524515		staander voor opbouwconstructies, hoogte 1100 mm, van staal
590877		legbord voor montagetafel, breedte x diepte 1250 x 500 mm
590924		afrollijst voor montagetafel, hoogte x diepte 90 x 15 mm, van hout
590968		laden-onderbouw, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
590979		laden-onderbouw, hoogte 350 mm, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
591086		set bakken, 3 bakken, 9 dwarsverdelers, voor ladehoogte 120 mm
591111		set bakken, 3 bakken, 9 dwarsverdelers, voor ladehoogte 240 mm