

Offener Sterilguttransportwagen

Artikel-Nr.: 7504228 | STW/O 6StE 755/670/1370

HUPFER
we make work flow



Technische Daten

Kapazität:	6 × StE
Rastermaß:	61,5 mm
Nutzlast:	180 kg
Gewicht:	27.793 kg
Breite:	755 mm
Tiefe:	670 mm
Höhe:	1370 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Sterilguttransportwagen in offener Ausführung für Transport und Lagerung von Sterilgutkörben und -containern.

Wagen komplett aus hochwertigem Edelstahl, stabile, selbsttragende und hygienische Konstruktion. Rohrrahmengerüst aus Vierkantrrohr, serienmäßig mit fest eingeschweißter Deckplatte und Bodenbord sowie zwei entnehmbaren und höhenverstellbaren geschlossenen Auflagen. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, mit Zapfenbefestigung.