

Rollcart Plattenkarre

Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 500 x 100 mm, Plattentransport quer, Ladungssicherung durch 2 waagerechte Anlehnen mit filzbeklebten Holzleisten, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung

Artikelnummer: 158248



Rollcart Plattenkarre

Traglast 250 kg

Plattenkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 500 x 100 mm
- Plattentransport quer
- Ladungssicherung durch 2 waagerechte Anlehnen mit filzbeklebten Holzleisten
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Breite 1360 x 520 mm
- Räder mit Luft-Bereifung
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rillenkugellager
- 2 Stützräder

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Radlager	Rillenkugellager
Karrentyp	Plattenkarre	Stützrad	2 Stützräder

Traglast	250 kg	Stützrad-Ø	58 mm
Schaufelbreite	500 mm	Sicherheitsgriff	nein
Schaufeltiefe	100 mm	Höhe	1360 mm
Material	Stahl	Breite	520 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Tiefe	350 mm
klappbar	nein	Nutzung	quer
Treppenkufen	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Ladungssicherung	waagerechte Anlehnen mit Filzbelag	Farbe	enzianblau // RAL5010
Bereifung	Luft	Gewicht	12 kg
Rad-Ø	260 mm		