

LED-Deckenleuchte für Raucherunterstand

InLight 3

264 x LED, 45 W, Leuchtmittel austauschbar, Energieeffizienzklasse A, Höhe x Länge x Breite 40 x 2106 x 92 mm



Artikelnummer: 220458



LED-Deckenleuchte InLight 3

LED-Deckenleuchte für Raucherunterstand

- zur direkten Deckenmontage im Außenbereich
- 264 x LED, 45 W, Leuchtmittel austauschbar
- Energieeffizienzklasse A
- Höhe x Länge x Breite 40 x 2106 x 92 mm
- Schutzart IP23: Fremdkörper > 12 mm, leichtes Sprühwasser
- temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C
- LED-Module und Treiber dürfen nur durch einen Elektriker ausgetauscht werden

Technische Details

Bürohelfer	Leuchten	dimmbar	ja
Leuchtentyp	LED-Deckenleuchte für Raucherunterstand	drehbar	nein
Aufstellung/Montage	Deckenmontage	Höhe	40 mm
Leuchtmitteltyp	LED	Länge	2106 mm
Leuchtfarbe	neutralweiß	Breite	92 mm
Lichtstrom	3300 Lumen	IP Schutzart	23: Fremdkörper > 12 mm, leichtes Sprühwasser

Leuchtmittel Anzahl	264 Stück	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +50 °C
Energieeffizienzklasse	A	WEEE- Registrierungsnummer	DE94920195
LED	ja	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Leistung Leuchtmittel	45 W	Gewicht	4,4 kg
Leuchtmittel austauschbar	austauschbar		