

Hymer

Einhänge-Regalleiter

8612

Holmlänge 3,27 m, für senkrechte Höhe bis 2,77 m, 12 verstärkte, stark profilierte Stufen, mit 2 Einhängehaken für Rohrdurchmesser 30 mm, aus Aluminium

Artikelnummer: 231296



HYMER



Einhänge-Regalleiter







- Geeignet für Lager und Werkstatt
- Holmlänge 3,27 m
- Standhöhe 2,08 m
- Reichhöhe 4,08 m
- für senkrechte Höhe bis 2,77 m
- 12 verstärkte, stark profilierte Stufen
- Stufen Breite x Tiefe 370 x 80 mm
- mit 2 Einhängehaken für Rohrdurchmesser 30 mm
- Breite 425 mm
- auswechselbare Leiterfüße am Holmende
- aus Aluminium

- Gewicht 8,3 kg
- Sicherheitshinweis: Leiter darf nur im eingehängten Zustand benutzt werden
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Regaleinhängeleiter	Tiefe Stufen	80 mm
Leitertyp	Einhänge-Regalleiter	Breite	425 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Lager und Werkstatt	Unterbau	auswechselbare Leiterfüße
Material	Aluminium	Einhängehaken Anzahl	2 Stück
Nutzung	einseitig	für Rohrdurchmesser	30 mm
Holmlänge	3,27 m	Treppengängig	nein
Standhöhe	2,08 m	klappbar	nein
Reichhöhe	4,08 m	fahrbar	nein
für senkrechte Höhe bis	2,77 m	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Stufen Anzahl	12	Garantie	10 Jahre
Stufen-/Sprossentyp	verstärkte, stark profilierte Stufen	Gewicht	8,3 kg
Breite Stufen	370 mm		

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiß
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE