

bott

Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 930 x 2000 x 600 mm, Tischplatte aus Linoleum, Gestellausführung 1 Fußpaar / 1 Container, Ausstattung: 7 Schubladen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Artikelnummer: 231660












Werkbank



- Höhe x Breite x Tiefe 930 x 2000 x 600 mm
- Tischplatte aus Linoleum
- Plattenstärke 30 mm
- Gestellausführung 1 Fußpaar / 1 Container
- Ausstattung: 7 Schubladen
- Schubladen Höhe 4x100 mm/2x125 mm/1x175 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Technische Details





| | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Möbeltyp | Tisch | Nutzhöhe Schublade (detailliert) | Fronthöhe - 25 mm |
| Tischtyp | Werkbank | Schubladentraglast | 75 kg |
| Gestellausführung | 1 Fußpaar / 1 Container | Auszug Schublade | 100 % |
| Höhe | 930 mm | Material Platte | Linoleum |
| Breite | 2000 mm | Material Gestell | Stahl |
| Tiefe | 600 mm | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Stärke Platte | 30 mm | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
| höhenverstellbar | nein | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Werkbank Ausstattung | 7 Schubladen | Farbe Front | anthrazitgrau // RAL7016 |
| Schubladen Anzahl | 7 Stück | fahrbar | nein |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 4x100 mm/2x125 mm/1x175 mm | Gewicht | 97,158 kg |
| Nutzbreite Schublade | 525 mm | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 232988 |  | Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232989 |  | Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232990 |  | Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232991 |  | Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232992 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232993 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233014 |  | Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 525 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz |
| 233050 |  | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau |
| 233055 |  | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau |

| | | |
|--------|---|---|
| 233059 |  | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau |
| 233447 |  | Schubladeneinsatzset, mit 15 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün |
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |