



# U 71 K DVD-3



## U 71 K DVD-3

### planfond verbindingsdoos

71 x 71 x 81 mm

Artikelnummer: 97186601

Plafondverbindingsdoos voor betonbouw, 4 schroef bevestiging mogelijkheden met schroefafstand 60 mm, standaard uitvoering, met M5 schroefdraadbus ten behoeve van een plafondhaak, combinatiemogelijkheden, geschikt voor achterzijde bekisting, combineerbaar in de normafstand 71 mm, volledig geïsoleerde geleidingsovergang, geschikt voor achterzijde bekisting, VDE-gecertificeerd conform DIN EN 60670 (VDE 0606)

3-delig, met glatte stervormige kant voor lijmbevestiging



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	81 mm

### Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer
materiaal:	Polypropyleen

### Entries

mogelijke buisvoeringen:	6 x bis Ø 25 mm, 2 x bis Ø 20 mm
--------------------------	----------------------------------

## Toebehoren

KR - kleefpad

ANSW - bevestigingsschroef

DH 75-M5 - plafondhaak

ES-10 - inbouwschroef

ES-18 - inbouwschroef

ES-25 - inbouwschroef

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT ST - Stoppen

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons



## U 71 K DVD-3

### Andere eigenschappen

Kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Totaal aantal invoeringen:	2
Koppelbaar:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja