


Technisch specificatieblad

Scheidingschot 60

Art.-Nr. 6062327



Scheidingschot voor het scheiden van kabels en leidingen met verschillende spanningen of functies.





St Staal

DD bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

Stamgegevens

Bestelnr.	6062327
Type	TSG 60 DD
Dimensie	60x3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	DD
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	55,70 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	3.000,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting H	60,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Plaatdikte	0,75 mm
Bevestigingsgat (ETIM)	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgoot	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelladder	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelgoot	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>