

Gewikkelde 35W-transformator met klemaansluiting aan primaire en secundaire zijde

320-00002

4 jaar
garantie

Deze gewikkelde transformator heeft een vermogen van 35 W. Hij is geschikt voor het aansluiten van laagspanningsbelastingen (12 V LED). Deze lampen kunnen vervolgens gedimd worden met faseaansnijding en universele dimmers. De transformator heeft zowel aan primaire als secundaire zijde twee schroefklemmen voor aansluiting. Deze transformator is ook geschikt voor inbouw in meubelen. Hij is voorzien van een ingebouwde thermische zekering en ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting. De transformator heeft een IP20-beschermingsgraad.



Technische gegevens

Gewikkelde 35W-transformator met klemaansluiting aan primaire en secundaire zijde

- Functie: gewikkelde transformator
- Voedingsspanning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Afmetingen (HxBxD): 36 x 182 x 41 mm
- Primaire draadaansluiting: tweevoudige primaire klemaansluiting: 1 x 6 mm² per schroefklem
- Secundaire draadaansluiting: tweevoudige secundaire klemaansluiting: 2 x 6 mm² per schroefklem
- Aantal uitgangen (paar): 1
- Uitgangsspanning (SEC): 11.5 Vac, 50-60 Hz
- Maximale belasting: 35 W
- Toepassing: geschikt voor inbouw in meubelen
- Montage: inbouw
- Beveiliging: herstelbare beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting (spanning onderbreken om de beveiliging opnieuw in te schakelen)
- Beschermingsgraad: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse III-toestel: ZLVS (zeer lage veiligheidsspanning), geschikt voor de voeding van klasse III-belastingen
- Afwerkingskleur: zwart
- Materiaal bovenkader: kunststof
- Keurmerken: ENEC
- Markering: CE
- Gewicht: 1000 g



niko

Afmetingen

