



Artikel nummer	artikelnaam
864003010	Blue-control inbouw schakelaar, 1-kanaal, 3-draads

Blue-control schakelaaractuator, 1-kanaal, 3-draads, met bluetooth mesh-technologie, 230 V~, 50 Hz, 3.600 W, 2,4 GHz, IP20



Technische gegevens	864003010
Stroomvoorziening	230 V AC
Aantal relais	1
Geschikt voor schakelaar	ja
Geschikt voor pulsdrucker	geen
Geschikt voor dimmer	geen
Geschikt voor rolluikschakelaar	geen
Materiaal	Polyamide (PA)
Bevestigingswijze	overig
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar	geen
Geschikt voor jaloezieschakelaar	geen
Transparant	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	ja
Compatible met Amazon Alexa	ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Kleur	blauw
Halogeenvrij	nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Rollingcode-systeem	geen
Aantal commando's	∞
Radiofrequentie	2400
In behuizing	ja
In buisvoetbehuizing	geen
SMD-module/printplaat	geen
Druktoetsenmodus	ja
Schakelmodus	ja
Met radio-handzender	geen
Met radiocodeerapparaat	geen
Met radioknop	geen
Codelengte (Bit)	128
RAL-nummer (vergelijkbaar)	5005
Met IFTTT ondersteuning	nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Beschermingsgraad (NEMA)	overig

Technische gegevens		864003010
Uitvoering oppervlakte	onbehandeld	
Modulatie	UKW (FM)	