


MarCal 16 ER. Digitális tolómérő

Funkciók


- ON/OFF
- AUTO-ON / OFF
- RESET (kijelző nullázása)
- mm/inch
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- Kontrasztos számkijelző
- Rögzítőcsavar, fent
- Leppelt vezetőpályák
- Mérőlélek belső méréshez
- Csúszkák és sínek anyaga edzett, rozsdamentes
- Lépcső (különbség) mérés
- Azonnal kész a mérésre a referenciarendszernek köszönhetően
- Megemelt vezetőpályák a mérőléc védelméért
- A csúszkán forgácsolóval
- Számjegyek magassága: 11 mm
- Adatinterfész: nélkül
- Energiaellátás: Elem, kb. 3 év üzemidő
- IP védelmi fokozat: nélkül
- Szállítási terjedelem: Kezelési útmutató, Elem, Tok



Műszaki adatok


Rendelési sz.	Terméktípus	Méréstartomány	Osztásérték	Hibahatár	Szabvány	Mélységmérő	Dörzskerék
		mm	mm/inch	mm			
4103010	16 ER	0–150	0,01 / 0,0005"	0,03	DIN 862	kerek	
4103011	16 ER	0–150	0,01 / 0,0005"	0,03	DIN 862	kerek	•
4103012	16 ER	0–150	0,01 / 0,0005"	0,03	DIN 862	szögletes	
4103013	16 ER	0–150	0,01 / 0,0005"	0,03	DIN 862	szögletes	•
4103205	16 ER	0–200	0,01 / 0,0005"	0,03	DIN 862	szögletes	
4103206	16 ER	0–200	0,01 / 0,0005"	0,03	DIN 862	szögletes	•
4103207	16 ER	0–300	0,01 / 0,0005"	0,04	Gyári szabvány		
4103208	16 ER	0–300	0,01 / 0,0005"	0,04	Gyári szabvány		•

Rendelési sz.	a	c	d	e	b
	mm	mm	mm	mm	mm
4103010	10	16	235	16	40
4103011	10	16	235	16	40
4103012	10	16	235	16	40
4103013	10	16	235	16	40
4103205	10	19	285	16	50
4103206	10	19	285	16	50
4103207	14	19	388	16	64
4103208	14	19	388	16	64



Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4102020	Mélységmérő híd (75 x 7 mm)	16 Em
4102520	3 V, CR 2032 elem	



16 Em