

Artikelnummer: 132972

Kurzbeschreibung: Telescopische bandenwagen met steunwielen

Langbeschreibung: Telescopische bandenwagen met steunwielen: Voor maximaal 8 banden (245 mm breed), wieldiameter 540 - 820 mm, met wielbeschermplaat. Eenvoudig oppakken, transporteren en opslaan van complete stapels banden. Luchtbanden op stalen velg met kunststof dop. Zeer licht en geruisloos rollen door onderhoudsvrije precisie groefkogellagers met stofbeschermingsafdichting.

- Grote duwbeugel, met zachte kunststof coating, voor eenvoudig manoeuvreren
- Hefboomsysteem met vastzet- en klemfunctie door middel van gasdrukveren
- stevige draagarmen
- alle onderdelen eenvoudig te monteren
- Het zwaartepunt bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van de as, wat de kantelfunctie vergemakkelijkt.
- een antislippedaal op de as en het steunwiel, elk met een antislippedaal

Draagvermogen: 200 kg

- Wiel \varnothing : 260 mm
- Afmetingen: B 745 x D 760 x H 1300-1900-1900* mm
- gewicht, 23,5 kg

[ul] * 1e stap = 1300 mm, 2e stap = 1600 mm, 3e stap = 1750 mm, 4e stap = 1900 mm.

