



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktbereich	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Nagelschelle
Kurzbezeichnung des Geräts	TC
Geräteanwendung	Installation einer Rundleitung
Zielort Produkt	Rundleitung 18 - 22 mm
Installationstyp	Innenraum
Geliefertes Zubehör	Nagel
Nageldurchmesser	2,5 mm
Länge	45 mm
Einbautiefe	25 mm

Zusatzmerkmale

Farbton	Weiß (NCS 0500)
Material	Clip: PP (Polypropylen) Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C

Montage

Umgebungseigenschaften	Stoßfest UV-beständig
Menge pro Satz	Satz aus 50 Stück
Produktgewicht	0,00352 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,1 cm
VPE 1 Breite	1,5 cm
VPE 1 Länge	2,6 cm
VPE 1 Gewicht	3,52 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	13 cm
VPE 2 Breite	7,2 cm
VPE 2 Länge	9,4 cm
VPE 2 Gewicht	210 g
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	42000
VPE 3 Höhe	92 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	188,4 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------