


# Technisches Datenblatt

## O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Art.-Nr. 2088738



O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.



M

NBR Nitril-Kautschuk

### Stammdaten

Art.-Nr.	2088738
Typ	171 M20
Bezeichnung 1	Dichtring
Bezeichnung 2	O-Ring
Dimension	M20
Werkstoff	Nitril-Kautschuk
Werkstoff Kürzel	NBR
Kleinste VK-Einheit (VG)	100,00 Stück
Gewicht	0,01 kg/100 St.

### Technische Daten



Maß D	18,00 mm
Maß S	1,50 mm
Ausführung	O-Ring
Außendurchmesser	19,50 mm
Innendurchmesser	18,00 mm
für Gewindemaß metrisch	20,00
Gewinde	M20
Größe	M20 mm
Stärke	1,50 mm