

Artikelnummer:

ELED600120

Beschreibung:

LED Panel, 62x62 cm
 36 W, 4320 lm, 4000 K,
 UGR<19, OSRAM-Driver



OSRAM

Technische Spezifikationen

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| SKU: | ELED600120 |
| Farbe: | weiß |
| Leistung (W): | 36 W |
| Lichtstrom (lm): | 4320 lm |
| lm/W: | 120 lm/W |
| Farbtemperatur (K): | 4000 K / neutralweiß |
| IP-Klassifizierung: | IP20 |
| Lebensdauer: | >50.000 h |
| Schaltzyklen: | >150.000 |
| Lichtstromerhalt, EOL: | 3540 lm / L80=50.000 h |
| Material: | Aluminium, PMMA LGP |
| Abstrahlwinkel: | 90° |
| Farbwiedergabe (CRI): | 80 |
| LED Typ: | SMD4041 |
| Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
| Eingangsspannung: | 220-240 V AC |
| Arbeitstemperatur: | -20 bis +50°C |
| Maße: | 620 x 620 x 9 mm |
| EAN: | 4260508896994 |

