



Legrand FI/LS-Schalter DX3, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach EN 61009-1, VDE 0664-20, unverzögert, Bemessungsstrom I_n 25 A, Bemessungsfehlerstrom I_{dn} 30 mA.C-Charakteristik, Bemessungsspannung U_n 230 VAC , Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen I_{cn} 6 kA, Stoßstromfest bis 250 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.



Best.-Nr. 411063

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411063>

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: DX3 FILS C25A
1P+N 6KA 30MA A
Serie/Typ: Lexic DX3
Hersteller: Legrand
Rabattgruppe: L11

Zolltarifnummer: 85362010
EAN-Code: 3414970351869
Gewicht (netto): 0,27 Kg

Mindestabnahme menge verteiler: 1

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.31



Datenblatt
F01594EN-01.pdf



Zertifikat
LGOJTSGJXZ.pdf VDE

Bilder

