



Jahre Garantie*

ANSMANN WL180B Bithalter

Batteriebetriebene Werkstattleuchte für den professionellen Einsatz; Multifunktional, robust & sehr hell, inklusive Bithalter mit den 4 gängigsten Bits

Features

- Professionelle Arbeitsleuchte aus robusten Kunststoffgehäuse
- Hochwertige 3W COB-LED
- Energieversorgung: 3× AA Mignon Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- 2 Funktionen – 100% / 50%
- Max. 200 Lumen
- Bis zu 31h Leuchtdauer – bei 100% bis zu 14h
- Inklusive 4 Bits (TX15/TX20/PH1/PH2)
- Magnet & Haltehaken auf der Rückseite



Artikelnummer: 1600-0303
 Lieferumfang: Lampe WL180B Bithalter, 3× Mignon AA Batterien, 4 Bits, Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85131000000
 Verpackungseinheit: 30 (505 × 395 × 220 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	COB-LED				
Leistung Leuchtmittel	3 W				
Leuchtweite	17 m				
Lichtstrom	200 Lumen				
Helligkeit	275 Lux				
Schutzart	IP20				
Leuchtdauer	31 Std.				
Stromversorgung	3× Mignon AA / LR6				
Leistungsdaten	Modus	Leuchtweite	Lichtstrom	Helligkeit	Leuchtdauer
	100%	17 m	200 Lumen	275 Lux	14 Std.
	50%	12 m	100 Lumen	140 Lux	31 Std.
Gehäusematerial	Kunststoff				
Farbe	blau / schwarz				
Verpackung	Karton				
Betriebstemperatur	0 - 30 °C				
Lagertemperatur	5 - 25 °C				