

Drehmomentschlüssel

14004

Professioneller Drehmomentschlüssel Typ P



Einstellbarer Drehmomentschlüssel für den professionellen Einsatz in der Industrie, Modell Pro 1500, 3/4" Ratsche, 500 - 1500 Nm, Doppelskala Nm und lbf ft

- Genauigkeit +/-3% auf eingestellten Wert gemäß DIN EN ISO 6789:2003.
- Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes.
- Durchsteckvierkant für Rechts- und Linksanzug.
- Akustisches und fühlbares Signal bei der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schraubverbindung.
- Lieferung in Kunststoffbox.
- Verlängerungsgriff reduziert die vom Benutzer aufzubringende Kraft erheblich.
- Mit einem rückführbaren Kalibrierzertifikat.
- Verlängerungsgriff Art. Nr. 14142 - Länge 700 mm standardmäßig im Lieferumfang.

Technische Daten

Antrieb (Zoll)	3/4
Drehmoment (Nm)	500-1500
Gesamtlänge (mm)	1570
Gewicht (kg)	6,7