

Scangrip Akku-Baustrahler FLOOD LITE M

Gehäuse aus Kunststoff,
Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom
200 - 2000 Lumen, Mit Powerbank mit
USB-Ausgang, 3-in-1-Stütze,
Abstrahlwinkel 120 °, Mit Akku

Artikelnummer: 254557



SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



Akku-Baustrahler

- Ideal für den Einsatz im rauen Arbeitsalltag
- Höhe x Breite x Tiefe 163 x 275 x 47 mm
- Gehäuse aus Kunststoff
- Leuchtmittel: COB-LED
- Lichtstrom 200 - 2000 Lumen
- Mit Powerbank mit USB-Ausgang, 3-in-1-Stütze
- Leuchtdauer 2 - 20 h
- Abstrahlwinkel 120 °
- Stufenlos dimmbar
- Ladezeit 5 h
- Display mit Ladeanzeige
- Mit Akku
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle

Richtungen

- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Anzeige	Ladeanzeige
Leuchtentyp	Akku-Baustrahler	Leuchte Ausstattung	Powerbank mit USB-Ausgang, 3-in-1-Stütze
geeignet für (Anwendung)	den Einsatz im rauen Arbeitsalltag	Leuchte Funktion	Stufenlos dimmbar
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Material Gehäuse	Kunststoff
Leuchtdauer	2-20 h	Höhe	163 mm
Lichtstrom	200-2000 Lumen	Breite	275 mm
dimmbar	ja	Tiefe	47 mm
Abstrahlwinkel	120 °	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Spannungsversorgung	Akku	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Akkutyp	Lithium-Ionen	Garantie	3 Jahre
Akkuleistung	5 Ah	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Ladezeit	5 h	Gewicht	1,7 kg
Kabellänge	1 m		