




LED Jaspis

- Der Push-Dimmer an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit sowie das Ein- und Ausschalten der Leuchte.
- Direkte (ca. 45%) und indirekte (ca. 55%) Beleuchtung.
- Hohe Energie-Effizienz für ein wirtschaftliches Produkt.
- Der optimierte Diffusor und Blendschutz garantiert eine angenehme und homogene Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche und vermeidet störende Blendung.



Technische Daten

Leistung:	52 W
Gewichteter Energieverbrauch:	52 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 V AC, 50 Hz
Lichtstrom:	5600 Lumen, 2500 lm direkt, 3100 lm indirekt
Lichtausbeute:	108 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss), max. 3 Mac Adam-Ellipsen
Max. Beleuchtungsstärke:	1200 Lux (Messabstand 115 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
UGR (Unified Glare Rating):	< 19
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L 80)
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1965 mm
Leuchtenfuss:	420 mm Länge x 220 mm Breite x 8 mm Höhe
Leuchtenkopf:	500 mm Länge x 220 mm Breite x 41 mm Höhe
Leuchtenstange:	35 mm Länge x 35 mm Breite, 2-teilig
Kabellänge:	2.0 m, ansteckbar an der Stange
Nettogewicht:	10 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PS, PMMA
Verpackung:	weisse Verpackung mit farbiger Etikette 1 Paket: 115 x 40 x 8 cm, 11.5 kg, Gurtmass: 211 cm
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: C Modellkennung: jasp0000072x

Artikel-Nummer: **41-5010.727 weiss**
41-5010.728 anthrazit

Austauschbarkeit

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

styro GmbH
Industriestrasse 2
D-91583 Schillingsfürst
www.styro.de