


LED Magic Plus

- **2 in 1:** multifunktionelle LED Schreibtischleuchte und kabelloses Ladegerät
- **Wireless-Charging-fähige Geräte** können kabellos über die Induktions-Ladefläche geladen werden
- **Zusätzliche USB-Ladefunktion (5V 2.1A)**
- **5-Stufen-Dimmer** am Leuchtenarm, inkl. **Memory-Funktion**
- **3 verschiedene Farbtemperatur-Stufen wählbar** von warmweiss bis tageslichtweiss



Technische Daten

Leistung:	10 W
Gewichteter Energieverbrauch:	10 kWh / 1000 h
Spannung:	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	500 Lumen
Lichtausbeute:	50 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	3000, 4500, 6000 Kelvin
Max. Beleuchtungsstärke:	1800 Lux (Messabstand 35 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 500 mm
Höhe:	max. 420 mm
Armlänge:	365 mm
Leuchtenfuss:	185 mm Länge x 125 mm Breite
Leuchtenkopf:	310 mm Länge x 40 mm Breite
Kabellänge:	1.8 m
Nettogewicht:	975 g
Material:	Aluminium, Eisen, ABS, EVA
Verpackung:	farbige Verkaufsverpackung
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E
	Modellkennung: magic00000716

Artikel-Nummer: 41-5010.716 schwarz

Austauschbarkeit

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

styro GmbH
Industriestrasse 2
D-91583 Schillingsfürst
www.styro.de