

Köpfe Fingergrip für Halter FEU, FAU, FAC



250 VAC · 20 A (UL/CSA)



Standards

- IEC 60127-6
- UL 4248-1 / UL 512
- CSA C22.2 no. 39


Weblinks

pdf-Datenblatt, html-Datenblatt, Allgemeine Produktinformationen, Zulassungen, CE-Konformitätserklärung, RoHS, CHINA-RoHS, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check, Detailanfrage zu Typ

Technische Daten

Sicherungseinsatz	5 x 20 / 6.3 x 32 mm
Nennspannung	250VAC
Nennstrom	10A (VDE), 20A (UL/CSA)
Schutzgrad	IP 40
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Material: Kappe	Duroplast
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.

Abmessungen



Varianten

Kappe	Sicherungseinsatz	Schutzgrad	Bestell-Nummer
Fingergrip	6.3 x 32mm	IP 40	0031.1667
Fingergrip	5 x 20mm	IP 40	0031.1741

Verpackungseinheit

Plastiktüte (100 St.)