

B 273612 PC-V0-G 7035



Bocube
Gehäuse, Polycarbonat UL 94 V0, glasklarer Deckel
Best.-Nr.: 96027665

Farbton

Lichtgrau

Farbe der Gehäusegruppe

Graphitgrau, ähnlich RAL 7024; Lichtgrau, ähnlich RAL 7035; Sonderfarben auf Anfrage


Schutzart

IP 66/IP 67 DIN EN 60529

Gehäusematerial

ABS oder PC UL 94 V0 (Material geeignet für den Einsatz im Außenbereich; f1-Listung nach UL 746C), geschäumte Dichtung; Details siehe Technische Informationen

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse



A	284 mm
B	364 mm
C	120 mm
a1	231 mm
a2	233,1 mm
b1	352 mm
b2	353,5 mm
c1	109 mm

Technische Zeichnungen

Katalogzeichnung im DXF-Format:
[96027665_B-273612-PC-V0-G-7035.dxf](#) (3.9 MB)
Katalogzeichnung im PDF-Format:
[96027665_B-273612-PC-V0-G-7035.pdf](#) (259 KB)
3D-Produktdaten im STEP-Format:
[Anmeldung erforderlich](#)
Grundzeichnung für Bearbeitungen:
[96027665_B-273612-PC-V0-G-7035-G.dxf](#) (4.0 MB)

Kapiteldownload

[Bocube_DE.pdf](#) (330 KB)
[Highlights_Bocube.pdf](#) (3.8 MB)

Zubehör



Scharnierverschluss (Set), Polycarbonat UL 94 V0 oder ABS

96310003	B SC PC-V0 1023	Für B 233012, B 273612 Verkehrsgelb
96310000	B SC PC-V0 3000	Für B 233012, B 273612 Feuerrot
96310002	B SC PC-V0 5002	Für B 233012, B 273612 Ultramarineblau
96310009	B SC PC-V0 6029	Für B 233012, B 273612 Minzgrün
96310004	B SC PC-V0 7024	Für B 233012, B 273612 Graphitgrau
96310005	B SC PC-V0 7035	Für B 233012, B 273612 Lichtgrau



Handbetätigter Scharnierverschluss (Set), Polycarbonat UL 94 V0 oder ABS

96910003	B SC HB PC-V0 1023	Für B 233012, B 273612 Verkehrsgelb
96910005**	B SC HB PC-V0 7035	Für B 233012, B 273612 Lichtgrau
96910004**	B SC HB PC-V0 7024	Für B 233012, B 273612 Graphitgrau
96910009	B SC HB PC-V0 6029	Für B 233012, B 273612 Minzgrün
96910002	B SC HB PC-V0 5002	Für B 233012, B 273612 Ultramarineblau
96910000	B SC HB PC-V0 3000	Für B 233012, B 273612 Feuerrot



Wandlaschen

96510604	B WL-2 7024	Für B 2330.., B 2736.. Graphitgrau
96510605	B WL-2 7035	Für B 2330.., B 2736.. Lichtgrau




Montageplatten, Hartpapier, 2 mm

96607600	B M 2736	Für B 2736..
----------	--------------------------	--------------



Frontplatten, 2 mm, Alu naturfarben eloxiert

96707600	B FP 2736	Für B 2736.., Frontplattendicke 2,5 mm
----------	---------------------------	--




Schraubensätze

96600010	B M-SHR	C (zur Montageplattenbefestigung B M 1008-2736)
96300002	B SHR-2	E (zur optionalen Gehäuseverschraubung B 2330, B 2736)



Distanzbolzen

96788000	DIBLZ AK 30x5/IM3/88	ND = 2,4 - 2,6, für B....12
96786000	DIBLZ AK 30x7/IM3/86	ND = 2,4 - 2,6, für B....12 bei Verwendung einer Montageplatte
96776000	DIBLZ AK 30x5/IM3/76	ND = 2,4 - 2,6, für B 233012, B 273612
96774000	DIBLZ AK 30x7/IM3/74	ND = 2,4 - 2,6, für B 233012, B 273612 bei Verwendung einer Montageplatte



Verschlussstopfen zur Festlegung der Scharnierseite

96410004	B VS 7024	Graphitgrau
96410005	B VS 7035	Lichtgrau
96410000	B VS 3000	Feuerrot



Tragschienen DIN EN 60715 TH 15

22152301	TS 15	Für EM/ET 224, EM/ET 233-236, EM/ET 239-242, B 2617.., B 2736.. (Quer)
22153451	TS 15	Für B 2736..



Tragschienen DIN EN 60715 G 32

22322301	TS 32	Für EM/ET 224, EM/ET 233-236, EM/ET 239-242, B 2617.., B 2736.. (Quer)
22323451	TS 32	Für B 2736..



Tragschienen DIN EN 60715 TH 35

22352301	TS 35	Für EM/ET 224, EM/ET 233-236, EM/ET 239-242, B 2617.., B 2736.. (Quer)
22353451	TS 35	Für B 2736..

* = Lieferbar auf Anfrage.