



Southco® Spannverschlüsse

Einstellbarer Spannverschluß

- **Einstellbare Spannkraft - großer Einstellbereich**
- **Aus schlagfestem, korrosionsbeständigem Material**
- **Im geschlossenen Zustand verdeckt die Kappe alle anderen Elemente des Verschlusses**




Einstellen der Spannkraft

- Verschlusskappe anheben, um den Verschluss zu öffnen. Dann die gewünschte Spannkraft durch Drehen der Rändelmutter einstellen.
- Der maximale Einstellbereich beträgt 7,9 mm.

Einbaumaße

Befestigung mit Nieten (Ø 5 mm) oder Schrauben M5.



Einstellen der Spannkraft durch Drehen der Rändelmutter...



...dann die Verschlusskappe niederdrücken—der Verschluss rastet in Schließstellung ein.



Die geschlossene Kappe verdeckt alle Montageteile.

Werkstoff und Oberfläche
Grundplatte, Gabelkopf mit Anker Mutter und Schließplatte: glasfaserverstärktes Nylon, schwarz.
Verschlusskappe und Sicherungsring: Polyacetal, schwarz.
Rändelmutter: rostbeständiger Stahl, passiviert.

Festigkeitsrichtwerte

(Wir liefern Ihnen gerne Testmuster für die praktische Erprobung in Ihrer speziellen Anwendung)

Max. Betriebslast: 1560 N

Grenzwert (Mittelwert): 2220 N

Entflammbarkeit: Nach UL94-HB gelistet

Betriebstemperatur: -29 °C bis 80 °C

Produktnummer

E8-10-502-20 •

Alle Maße in Millimeter

Technische Änderungen vorbehalten. Verbindlich für Maßzeichnungen und Technische Daten sind nur die neuesten Produktspezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.