

**ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/GESAMTLÄNGE 25 MM<sup>2</sup>/30 MM, TEIL 4, FARBREIHE 1, 50 STÜCK**
**Artikelnummer: 181022**

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105 °C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Querschnitt: 25 mm<sup>2</sup>; Länge ohne Isolation L2: 16 mm; Gesamtlänge: L1: 30 mm, D1: 7,3; S1: 0,2, S2: 0,4; D2: 11,2; Isolationsfarbe: schwarz; Gewicht per 100 Stück~kg: 0,13; VE/Stck.: 50



Merkmal	Wert
	25 mm <sup>2</sup>
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	schwarz
Isoliert	Ja
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	30 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	16 mm
	Nein

GTIN: 4021103810224

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de