

## 212 - Admi®ECO



Druckschlauch für Saug- und Rücklaufanwendungen nach SAE 100 R4 mit glatter Außendecke. Öl-, ozon-, fett- und witterungsbeständig.

Seele: synthetisches Gummi, glatt

Decke: synthetisches Gummi, schwarz, stoffgemustert

Druckträger: 2 hochfeste Textilgeflechte, 1 Stahlspirale

Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C (kurzfr. bis +120 °C)

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
212-40-40	40 x 5,0	40	10/30 / UD 0,8	1,272	MT	4006918197401
212-50-40	50 x 5,5	40	10/30 / UD 0,8	1,725	MT	4006918197500