

Artikelnummer: 138555

Kurzbeschreibung: Mobiele tankinstallatie AdBlue-trolley, 100 l, Elektrische pomp 12V, slang 3,4 m



Langbeschreibung: Mobiele tankinstallatie AdBlue-trolley, 60 l of 100 l, div. pomputvoeringen, slang 2,9/3,4 m: Het AdBlue-Trolley mobiele tanksysteem heeft een inhoud van 60 l of 100 l en is verkrijgbaar in verschillende pompversies. De praktische vulinrichting heeft een slang van 2,9 of 3,4 m lengte. Met dit praktische en betrouwbare werktanksysteem is een mobiele vulling van AdBlue op locatie mogelijk. Het mobiele tanksysteem AdBlue-Trolley transporteert AdBlue veilig naar de gewenste locatie. Dit resulteert in onafhankelijkheid van het tankstation en de vermindering van de stikstofuitstoot van dieselmotoren is overal gewaarborgd. Het model is verkrijgbaar met een inhoud van 60 of 100 liter. De AdBlue wordt gevoed met een slingerpomp met 0,38 l/omwenteling. Ook leverbaar is een variant met elektrische pomp met netaansluiting of batterijvoeding. De slang is verkrijgbaar met een lengte van 2,9 m voor de kleinere versie en 3,4 m voor de grotere versie. De trolley is gemaakt van hoogwaardig polyethyleen en maakt een veilig transport volgens de voorschriften mogelijk. Hiervoor is het mobiele tanksysteem uitgerust met een sproeierhouder en een bemonsteringsleiding met afsluitkraan. Dankzij de pneumatische wielen kan de trolley zelfs in het terrein worden gebruikt met een inhoud van 100 liter. De trolley met 60 l heeft robuuste hardplastic banden.

Meer details:

- Zelfaanzuigende elektrische pomp met automatisch mondstuk
- Inhoud van 60/100 l
- Lengte van de doseerslang: 2,9/3,4 m.
- Batterij 12,8 V 3,3 Ah of 4 m elektrische kabel met accupolen.
- Met slingerpomp of 12V elektrische pomp
- Batterijuitvoering met lader
- Zwengelpomp met 0,38 l/omwenteling
- Uitgerust met sproeierhouder
- Bemonsteringsleiding met afsluitkraan
- Materiaal: Polyethyleen
- Trolley 100 l: wielen met een diameter van 300 mm, luchtbanden
- Trolley 60 l: Wielen met 240 mm diameter, hard kunststof

