

Artikelnummer: 95523

Kurzbeschreibung: MEHRSI®-trapladder, 6 treden

Langbeschreibung: Trapladder MEHRSI®-Serie: Met lichtmetalen veiligheidsbrug. Inklapbaar, aan één zijde oploopbaar.

- bomen en treden van kokerprofiel, steungedeelte met dubbele steunstangen, duurzaam meervoudig omgezet kokerprofiel, hoge vormvastheid
- verstevigde boomuitvoering volgens DIN 4568 - geringe doorbuiging en zwenken, onderzijde van bomen beschermd tegen doorbuigen
- sterke scharnieren met stevige verwisselbare scharnierpennen - hoge stabiliteit en lange levensduur
- aangeschroefde, antislip ladderpoten - probleemloos en snel verwisselbaar
- alle boomvlakken met kras- en schuurvast ribbenprofiel
- stevig, verwisselbaar gereedschapsbakje met emmerhaak en insteekgaten voor gereedschappen - groot gebruiksgemak

De ladders zijn getest volgens Euronorm DIN EN 131.

- 4 treden**
 - verticale hoogte tot veiligheidsbrug: ca. 0,93 m, totale boamlengte: ca. 1,68 m
 - ladderbreedte aan voet: ca. 0,47 m, gewicht: ca. 6 kg
- 5 treden**
 - verticale hoogte tot veiligheidsbrug: ca. 1,15 m, totale boamlengte: ca. 1,93 m
 - ladderbreedte aan voet: ca. 0,50 m, gewicht: ca. 7 kg
- 6 treden**
 - verticale hoogte tot veiligheidsbrug: ca. 1,40 m, totale boamlengte: ca. 2,18 m
 - ladderbreedte aan voet: ca. 0,52 m, gewicht: ca. 8 kg
- 8 treden**
 - verticale hoogte tot veiligheidsbrug: ca. 1,85 m, totale boamlengte: ca. 2,68 m
 - ladderbreedte aan voet: ca. 0,57 m, gewicht: ca. 10 kg
- 10 treden**
 - verticale hoogte tot veiligheidsbrug: ca. 2,32 m, totale boamlengte: ca. 3,18 m
 - ladderbreedte aan voet: ca. 0,62 m, gewicht: ca. 11,9 kg
- 12 treden**
 - verticale hoogte tot veiligheidsbrug: ca. 2,80 m, totale boamlengte: ca. 3,68 m
 - ladderbreedte aan voet: ca. 0,67 m, gewicht: ca. 13,8 kg

