

VENTILADORES DE TECHO

Serie CF



Modelo con luz
Códigos: VD01808
VD01810



Modelo estandar
Códigos: VD01807
VD01809
VD01811


Ventiladores de techo de altas prestaciones, silenciosos y fácil de instalar.

Disponibles en diámetros 90, 120 y 140 cm.

Incluyen mando con 5 velocidades y soporte para montaje.

Los tamaños 90 y 120 cm están disponibles con luz.

Todos los motores son monofásicos 230 V / 50 Hz.



Código	Modelo	Potencia (W)	Barrido. (mm)	Diámetro motor (mm)	Caudal (m3/min)	Tª máxima (°C)	Velocidad (rpm)
MODELO CON LUZ							
VD 01 808	VENTILADOR DE TECHO CON LUZ DIAM. 90 CM Y SOPORTE	40	900	153	>200	80	>250
VD 01 810	VENTILADOR DE TECHO CON LUZ DIAM. 120 CM Y SOPORTE	50	1.200	153	>190	80	>250
MODELO ESTANDAR							
VD 01 807	VENTILADOR DE TECHO DIAM. 90 CM CON SOPORTE	40	900	153	>200	80	>250
VD 01 809	VENTILADOR DE TECHO DIAM. 120 CM CON SOPORTE	50	1.200	153	>190	80	>250
VD 01 811	VENTILADOR DE TECHO DIAM. 140 CM CON SOPORTE	60	1.400	153	>180	80	>250