

Especificaciones del producto

823600

Garrafa/recipiente de reserva 60 L sin escala

Con protección UV, natural

- la apertura de 50 mm de diámetro permite un llenado, vaciado y limpieza sencillos
- Racor imperdible
- se puede emplear bien como bidón de enjuague
- buena resistencia a sustancias químicas contra grasas, resinas, bases, aceite y ácidos
- Protección UV para una larga vida útil
- con orificio cerrado mediante tapón roscado para insertar grifos de descarga y válvulas angulares (ancho de rosca 22 mm)
- por encargo: Modelo especial de orificio de tapones roscados, impresión, etiquetado, escalado y colores individualizados
- Accesorios opcionales: Grifos de descarga (Ref. 550100+560100), Válvulas angulares (Ref.. 520100+520700)
- Pieza de repuesto: Asa de transporte y asa, racor 65 mm diámetro y juego de tapones compuesto de tapones roscados y 2 juntas
- apto para alimentos, resistente a la temperatura: -20 °C a +70 °C y sin bisfenol A (BPA)



Unidad de la orden	Pieza
Ancho Pal	0,8
Fabricante	hünersdorff
Bolsa en caja de cartón	0
EAN	4007228823608
bruto kg	3,05
Pedido mínimo	1
Cajas de cartón por ubicación	1
Profundidad	350
Peso UE	0,000
Total cajas de cartón	2
Longitud Pal	1,2
Peso bruto Pal kg	25,42
Ubicaciones	2
Ancho	350
Color	Natural
Volumen L	60
Altura	830
Altura caja de cartón	1065
UE	1
Unidad / Ubicación	1
Altura Pal	2,28
Ancho caja de cartón	780

Longitud caja de cartón	1180
Unidad / Palé o caja	2
Peso bruto UE kg	2,71
Volumen m3	0,98
neto kg	2,71