

Ramiona dźwigni, forma B

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Gałki z tworzywa termoutwardzalnego PF 31.

Ramię ze stali 1.0718 lub stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja:

Duroplast czarny, wypolerowany na wysoki połysk.

Stal oksydowana lub stal nierdzewna niepowlekana.

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.708X35	Stal	B	8	M6	23	35	9	60
K0179.708X50	Stal	B	8	M6	23	50	9	60
K0179.708X65	Stal	B	8	M6	23	65	9	60
K0179.710X50	Stal	B	10	M8	26	50	13	70
K0179.710X65	Stal	B	10	M8	26	65	13	70
K0179.710X80	Stal	B	10	M8	26	80	13	70
K0179.710X100	Stal	B	10	M8	26	100	13	70
K0179.712X65	Stal	B	12	M10	35	65	15	85
K0179.712X80	Stal	B	12	M10	35	80	15	85
K0179.712X100	Stal	B	12	M10	35	100	15	85
K0179.712X125	Stal	B	12	M10	35	125	15	85
K0179.714X80	Stal	B	14	M12	35	80	16	85
K0179.714X100	Stal	B	14	M12	35	100	16	85
K0179.714X125	Stal	B	14	M12	35	125	16	85
K0179.714X160	Stal	B	14	M12	35	160	16	85
K0179.1708X35	Stal nierdzewna	B	8	M6	23	35	9	60
K0179.1708X50	Stal nierdzewna	B	8	M6	23	50	9	60
K0179.1708X65	Stal nierdzewna	B	8	M6	23	65	9	60
K0179.1710X50	Stal nierdzewna	B	10	M8	26	50	13	70
K0179.1710X65	Stal nierdzewna	B	10	M8	26	65	13	70
K0179.1710X80	Stal nierdzewna	B	10	M8	26	80	13	70
K0179.1710X100	Stal nierdzewna	B	10	M8	26	100	13	70
K0179.1712X65	Stal nierdzewna	B	12	M10	35	65	15	85
K0179.1712X80	Stal nierdzewna	B	12	M10	35	80	15	85
K0179.1712X100	Stal nierdzewna	B	12	M10	35	100	15	85
K0179.1712X125	Stal nierdzewna	B	12	M10	35	125	15	85
K0179.1714X80	Stal nierdzewna	B	14	M12	35	80	16	85
K0179.1714X100	Stal nierdzewna	B	14	M12	35	100	16	85
K0179.1714X125	Stal nierdzewna	B	14	M12	35	125	16	85
K0179.1714X160	Stal nierdzewna	B	14	M12	35	160	16	85

